

Artikeldatenblatt

Art.-Nr.: 5393/7016 Kastenwagen "GREY EDITION"



Transportgeräte



Winkelstahl-Konstruktion mit Rohrschiebegriff. Stirnwände, 1 Längswand und Dach mit Drahtgitter 40 x 40 x 4 mm verkleidet, komplett verschweißt, pulverbeschichtet. Mit Doppel-Flügeltür aus Winkelstahl mit eingeschweißtem Drahtgitter an der offenen Längsseite. Mit Treibriegelverschluss mit Schwenkhebel und Zylinderschloss. 1 fester und 4 lose Böden aus tragfähigen, biegesteifen Sandwichplatten, Oberfläche mittelgrau. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Räder mit TPE-Bereifung (thermoplastisches Elastomer), Naben mit Präzisions-Rillen-Kugellager. Höchster Komfort: Sehr geringer Anfahr-, Roll- und Schwenkwiderstand. Geräuscharmer Lauf auf ebenen Böden. Reifen nicht kreidend (spurlos). TOTALSTOP- Zentralbremssystem

Technische Details:



| | |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Gesamttragkraft (kg) | 750 |
| Ladeflächenlänge (mm) | 1200 |
| Ladeflächenbreite (mm) | 780 |
| Etagenhöhen (mm) | 292, 582, 882, 1182, 1482 |
| Tragkraft Etage (kg) | 90 |
| Gesamtlänge (mm) | 1370 |
| Gesamtbreite (mm) | 845 |
| Gesamthöhe (mm) | 1792 |
| Bereifung | TPE |
| Radgröße (mm) | 200 x 40 |
| Ausführung | Drahtgitter mit Treibriegelverschluss |
| Gewicht (kg) | 175 |
| Ursprungsland | Deutschland |
| Garantie (Jahre) | 10 |
| Zolltarifnummer | 87168000 |
| GTIN | 4017976253930 |