



Transportgeräte

Artikeldatenblatt

Art.-Nr.: 6091 Handwagen feuerverzinkt



Leichter und sehr handlicher Handwagen. Aus Stahlrohr geschweißt, feuerverzinkt. Für die Verwendung im Außenbereich geeignet. Deichsel anschraubbar. Ladefläche aus wasserfestem Sperrholz. Räder mit Luftbereifung. Naben mit Rollenlager. Zerlegte Anlieferung, leichte Selbstmontage.

Technische Details:



Gesamttragkraft (kg)	200
Ladeflächenlänge (mm)	690
Ladeflächenbreite (mm)	356
Gesamtlänge (mm)	1381
Gesamtbreite (mm)	596
Gesamthöhe (mm)	777
Bereifung	Luft
Radgröße (mm)	260 x 85
Ausführung	offen
Gewicht (kg)	11
Ursprungsland	Deutschland
Garantie (Jahre)	10
Zolltarifnummer	87168000
GTIN	4017976160917