

# Artikeldatenblatt

Art.-Nr.: 6230 Kippbehälter ohne Ablasshahn



**Transportgeräte**



Kippbehälter müssen zum Entleeren mit einem Stapler angehoben werden. Durch Absenken des Behälters auf den Boden wird die Mulde automatisch aufgerichtet und in die Beladestellung zurückgebracht. Robuste Schweißkonstruktion aus 2-mm-Stahlblech, dicht verschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007. Serienmäßig mit Staplertaschen, Abrollsicherung und Kippverriegelung, Gliederkette als Abrutschsicherung. Zugseil zur Kippauslösung vom Staplersitz aus. Zusatz "A" bedeutet mit Ablasshahn und Sieb zum Trennen von Flüssigkeiten und Feststoffen.

## Technische Details:



<b>Gesamttragkraft (kg)</b>	750
<b>Inhalt (Liter)</b>	300
<b>Kastenmaße (mm)</b>	1088 x 630 x 498
<b>Schüttkantenhöhe ohne Rollen (mm)</b>	418
<b>Schüttkantenhöhe mit Rollen (mm)</b>	655
<b>Gesamtlänge (mm)</b>	1313
<b>Gesamtbreite (mm)</b>	690
<b>Gesamthöhe (mm)</b>	576
<b>Ausführung</b>	ohne Ablasshahn
<b>Gewicht (kg)</b>	78
<b>Ursprungsland</b>	Deutschland
<b>Garantie (Jahre)</b>	10
<b>Zolltarifnummer</b>	73101000
<b>GTIN</b>	4017976166230