


**Transportgeräte**

# Artikeldatenblatt

Art.-Nr.: 6835 Hubtischwagen



Profilstahl-/Stahlblech-Konstruktion, pulverbeschichtet anthrazitgrau RAL 7016. Kräftiger Rohrschiebebügel. Hydraulikpumpe mit verchromten Kolben. Betätigung über Fußpedal. Senkventil über Handhebel feinfühlig zu betätigen. Plattform 50 mm hoch. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Räder Polyurethan-Bereifung, Lenkrollen mit Feststeller. 2 Jahre Garantie

## Technische Details:

<b>Gesamttragkraft (kg)</b>	1000
<b>Hubbereich (mm)</b>	445 - 950
<b>Ladeflächenlänge (mm)</b>	1010
<b>Ladeflächenbreite (mm)</b>	520
<b>Gesamtlänge (mm)</b>	1275
<b>Gesamtbreite (mm)</b>	520
<b>Bereifung</b>	Polyurethan
<b>Radgröße (mm)</b>	150
<b>Gewicht (kg)</b>	137
<b>Ursprungsland</b>	China
<b>Garantie (Jahre)</b>	2
<b>Zolltarifnummer</b>	84279000
<b>GTIN</b>	4017976068350