



Transportgeräte

Artikeldatenblatt

Art.-Nr.: 6944 Transportroller



Für den leichten und sicheren Transport von schweren Gegenständen wie Behälter, Kisten, Maschinen usw. Stabile Stahl-Schweißkonstruktion, mit Handgriffen aus Rundstahl oder Stahlrohr, pulverbeschichtet blau RAL 5007. Tragplatten mit rutschhemmender Gummiauflage versehen. Große Nylonrollen kugelgelagert. Hohe Tragkraft bei geringem Eigengewicht. Rollengröße Ø x Breite 85x85 mm. Lieferumfang: 1 Stück

Technische Details:

Gesamttragkraft (kg)	3000
Gesamtlänge (mm)	400
Gesamtbreite (mm)	228
Gesamthöhe (mm)	100
Ladeflächenlänge (mm)	330
Ladeflächenbreite (mm)	220
Anzahl Achsen	2
Anzahl Tragrollen	4
Radgröße (mm)	85 x 85
Bereifung	Nylon
Gewicht (kg)	9,5
Ursprungsland	China
Garantie (Jahre)	2
Zolltarifnummer	73269098
GTIN	4017976069449