



Transportgeräte

Artikeldatenblatt

Art.-Nr.: 6951 Fahrwerk verstellbar



Fahrwerk für den leichten und sicheren Transport von Maschinen und anderen schweren Gegenständen. Stabile Stahl-Schweißkonstruktion, mit Handgriffen aus Rundstahl, pulverbeschichtet blau RAL 5007. Tragplatten mit rutschhemmender Gummiauflage versehen. Große Nylonrollen kugelgelagert. Lieferumfang: 2 Transportroller und 2 Verbindungsstangen aus Rundstahl. Garantie: 2 Jahre.

Technische Details:

Gesamttragkraft (kg)	6000
Gesamtlänge (mm)	320
Gesamtbreite (mm)	268
Gesamthöhe (mm)	110
Ladeflächenlänge (mm)	250
Ladeflächenbreite (mm)	200
Anzahl Achsen	4
Anzahl Tragrollen	8
Radgröße (mm)	85 x 90
Bereifung	Nylon
Hinweis	Verstellbereich: 500 - 1190 mm
Gewicht (kg)	30
Ursprungsland	China
Garantie (Jahre)	2
Zolltarifnummer	73269098
GTIN	4017976069517