


Transportgeräte

Artikeldatenblatt

Art.-Nr.: 71122 Bockrolle

Gehäuse Stahlblech verzinkt. Räder wie Lenkrollen.



Technische Details:

Gesamttragkraft (kg)	100
Radgröße (mm)	125 x 38
Bereifung	Vollgummi blaugrau
Bauhöhe (mm)	165
Anschraubplatte (mm)	105 x 80
Schraubloch-Abstände (mm)	80/76 x 60
Schraubloch-Ø (mm)	9
Gewicht (kg)	0,9
Ursprungsland	China
Garantie (Jahre)	10
Zolltarifnummer	73269098
GTIN	4017976711225