

# Artikeldatenblatt

Art.-Nr.: 71262 Lenkrolle mit Feststeller



**Transportgeräte**

Gehäuse Stahlblech verzinkt. Räder mit Elastic-Bereifung, Reifen blaugrau, nicht kreidend (spurlos). Alu-Felgen, Naben mit Kugel lager. Leichter, elastischer Lauf, hohe Lebensdauer.



## Technische Details:

<b>Gesamttragkraft (kg)</b>	200
<b>Radgröße (mm)</b>	125 x 40
<b>Bereifung</b>	Elastic-Vollgummi blaugrau
<b>Bauhöhe (mm)</b>	165
<b>Anschraubplatte (mm)</b>	105 x 80
<b>Schraubloch-Abstände (mm)</b>	80/76 x 60
<b>Schraubloch-Ø (mm)</b>	9
<b>Gewicht (kg)</b>	1,66
<b>Ursprungsland</b>	China
<b>Garantie (Jahre)</b>	10
<b>Zolltarifnummer</b>	73269098
<b>GTIN</b>	4017976712628