


Transportgeräte

Artikeldatenblatt

Art.-Nr.: 71303 Lenkrolle

Gehäuse Stahlblech verzinkt. Räder mit Polyurethan-Bereifung, Alu-Felgen, Naben mit Kugellager. Leichter geräuscharmer Lauf, beständig gegen viele aggressive Medien, hohe Lebensdauer.



Technische Details:

Gesamttragkraft (kg)	350
Radgröße (mm)	160 x 50
Bereifung	Polyurethan
Bauhöhe (mm)	196
Anschraubplatte (mm)	135 x 110
Schraubloch-Abstände (mm)	105 x 75/80
Schraubloch-Ø (mm)	11
Gewicht (kg)	2,3
Ursprungsland	China
Garantie (Jahre)	10
Zolltarifnummer	73269098
GTIN	4017976713038