


Transportgeräte

Artikeldatenblatt

Art.-Nr.: 71453 Lenkrolle

Gehäuse Stahlblech verzinkt. Räder mit TPE-ESD-Bereifung (thermoplastisches Elastomer elektrisch leitfähig). Naben mit Präzisions-Rillenkugellager. Reifen nicht kreidend (spurlos).



Technische Details:

Gesamttragkraft (kg)	200
Radgröße (mm)	160 x 40
Bereifung	TPE-ESD
Bauhöhe (mm)	196
Anschraubplatte (mm)	135 x 110
Schraubloch-Abstände (mm)	105 x 75/80
Schraubloch-Ø (mm)	11
Gewicht (kg)	2,6
Ursprungsland	China
Garantie (Jahre)	10
Zolltarifnummer	73269098
GTIN	4017976714530