


**Transportgeräte**

# Artikeldatenblatt

Art.-Nr.: 71454 Lenkrolle

Gehäuse Stahlblech verzinkt. Räder mit TPE-ESD-Bereifung (thermoplastisches Elastomer elektrisch leitfähig). Naben mit Präzisions-Rillenkugellager. Reifen nicht kreidend (spurlos).



## Technische Details:

<b>Gesamttragkraft (kg)</b>	250
<b>Radgröße (mm)</b>	200 x 40
<b>Bereifung</b>	TPE-ESD
<b>Bauhöhe (mm)</b>	237
<b>Anschraubplatte (mm)</b>	135 x 110
<b>Schraubloch-Abstände (mm)</b>	105 x 75/80
<b>Schraubloch-Ø (mm)</b>	11
<b>Gewicht (kg)</b>	3,9
<b>Ursprungsland</b>	China
<b>Garantie (Jahre)</b>	10
<b>Zolltarifnummer</b>	73269098
<b>GTIN</b>	4017976714547