


**Transportgeräte**

# Artikeldatenblatt

Art.-Nr.: 71502 Lenkrolle



Gehäuse Stahlblech verzinkt. Räder aus Polyamid, Naben mit Rollenlager. Weitgehend beständig gegen Salzwasser, Laugen und Säuren. Temperaturbeständig von -40° bis +90° C.



## Technische Details:

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| <b>Gesamttragkraft (kg)</b>      | 200           |
| <b>Radgröße (mm)</b>             | 125 x 38      |
| <b>Bereifung</b>                 | Polyamid      |
| <b>Bauhöhe (mm)</b>              | 165           |
| <b>Anschraubplatte (mm)</b>      | 105 x 80      |
| <b>Schraubloch-Abstände (mm)</b> | 80/76 x 60    |
| <b>Schraubloch-Ø (mm)</b>        | 9             |
| <b>Gewicht (kg)</b>              | 1             |
| <b>Ursprungsland</b>             | China         |
| <b>Garantie (Jahre)</b>          | 10            |
| <b>Zolltarifnummer</b>           | 73269098      |
| <b>GTIN</b>                      | 4017976016559 |