


**Transportgeräte**

# Artikeldatenblatt

Art.-Nr.: 71512 Lenkrolle mit Feststeller

Mit Feststeller Doppelstopp. Räder aus Polyamid, Naben mit Rollenlager. Weitgehend beständig gegen Salzwasser, Laugen und Säuren. Temperaturbeständig von -40° bis +90° C.



## Technische Details:

<b>Gesamttragkraft (kg)</b>	200
<b>Radgröße (mm)</b>	125 x 38
<b>Bereifung</b>	Polyamid
<b>Bauhöhe (mm)</b>	165
<b>Anschraubplatte (mm)</b>	105 x 80
<b>Schraubloch-Abstände (mm)</b>	80/76 x 60
<b>Schraubloch-Ø (mm)</b>	9
<b>Gewicht (kg)</b>	1,26
<b>Ursprungsland</b>	China
<b>Garantie (Jahre)</b>	10
<b>Zolltarifnummer</b>	73269098
<b>GTIN</b>	4017976715124