


**Transportgeräte**

# Artikeldatenblatt

Art.-Nr.: 71602 Lenkrolle

Gehäuse Stahlblech verzinkt. Räder mit TPE-Bereifung (thermoplastisches Elastomer). Kunststoff-Felgen, Naben mit Rillenkugellager und Fadenschutz. Sehr geringer Anfahr-, Roll- und Schwenkwiderstand. Reifen nicht kreidend (spurlos).



## Technische Details:

<b>Gesamttragkraft (kg)</b>	135
<b>Radgröße (mm)</b>	125 x 32
<b>Bereifung</b>	TPE
<b>Bauhöhe (mm)</b>	165
<b>Anschraubplatte (mm)</b>	105 x 80
<b>Schraubloch-Abstände (mm)</b>	80/76 x 60
<b>Schraubloch-Ø (mm)</b>	9
<b>Gewicht (kg)</b>	0,9
<b>Ursprungsland</b>	China
<b>Garantie (Jahre)</b>	10
<b>Zolltarifnummer</b>	73269098
<b>GTIN</b>	4017976716022