

Artikeldatenblatt

Art.-Nr.: 8102 Etagenwagen



Transportgeräte



Baukasten-System: Aus Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007, Schraubkonstruktion. Stirnwände offen. 1 fester und 2 lose Einlegeböden aus Holzwerkstoffplatten, Oberfläche Buchendekor. Einlegeböden variabel einsetzbar, Teilung 100 mm. Tragkraft pro Einlegeboden 90 kg. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).

Technische Details:



Gesamttragkraft (kg)	600
Tragkraft Etage (kg)	90
Ladeflächenlänge (mm)	1000
Ladeflächenbreite (mm)	700
Gesamtlänge (mm)	1169
Gesamtbreite (mm)	709
Gesamthöhe (mm)	1152
Etagenhöhen (mm)	269, 669, 1069
Bereifung	TPE
Radgröße (mm)	200 x 40
Gewicht (kg)	58
Ursprungsland	Deutschland
Garantie (Jahre)	10
Zolltarifnummer	87168000
GTIN	4017976181028