

# Artikeldatenblatt

Art.-Nr.: 8321 Etagenwagen mit Kästen



**Transportgeräte**



Baukasten-System: Aus Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007, Schraubkonstruktion. Stirnwände offen. 1 fester und 3 Einlegekästen aus Holzwerkstoffplatten, Oberfläche Buchendekor. Einlegekästen variabel einsetzbar, Teilung 100 mm. Tragkraft pro Einlegekasten 120 kg. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).

## Technische Details:



<b>Gesamttragkraft (kg)</b>	600
<b>Tragkraft Etage (kg)</b>	120
<b>Ladeflächenlänge (mm)</b>	965
<b>Ladeflächenbreite (mm)</b>	555
<b>Gesamtlänge (mm)</b>	1169
<b>Gesamtbreite (mm)</b>	609
<b>Gesamthöhe (mm)</b>	1800
<b>Etagenhöhen (mm)</b>	269, 669, 1069, 1469
<b>Bereifung</b>	TPE
<b>Radgröße (mm)</b>	200 x 40
<b>Gewicht (kg)</b>	74
<b>Ursprungsland</b>	Deutschland
<b>Garantie (Jahre)</b>	10
<b>Zolltarifnummer</b>	87168000
<b>GTIN</b>	4017976083216