



Transportgeräte

Artikeldatenblatt

Art.-Nr.: 93580 ESD-Eurokasten-Roller



Elektrisch leitfähige Ausführung (ESD = Electrostatic Discharge). Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, elektrisch leitfähig, pulverbeschichtet schiefergrau RAL 7015. Offene Winkelstahlkonstruktion. Passend für Eurokästen 600 x 400 mm. TPE-ESD-Bereifung (thermoplastisches Elastomer) elektrisch leitfähig. Naben mit Präzisions-Rillenkugellager. 4 Lenkrollen. 2 mit Feststeller, gemäß EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).

Technische Details:



| | |
|-------------------------------|---------------|
| Gesamttragkraft (kg) | 250 |
| Ladeflächenlänge (mm) | 605 |
| Ladeflächenbreite (mm) | 408 |
| Ladeflächenhöhe (mm) | 182 |
| Gesamtlänge (mm) | 611 |
| Gesamtbreite (mm) | 414 |
| Gesamthöhe (mm) | 209 |
| Bereifung | TPE-ESD |
| Radgröße (mm) | 125 x 32 |
| Gewicht (kg) | 9 |
| Ursprungsland | Deutschland |
| Garantie (Jahre) | 10 |
| Zolltarifnummer | 73269098 |
| GTIN | 4017976935805 |