

# Artikeldatenblatt

Art.-Nr.: 9380 ESD-Eurokastenwagen



**Transportgeräte**



Elektrisch leitfähige Ausführung (ESD = Electrostatic Discharge). Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, elektrisch leitfähig, pulverbeschichtet schiefergrau RAL 7015. Schraubkonstruktion. 3 Etagenrahmen für je 1 Eurokasten 600 x 400 mm, variabel einschraubbar, Raster 50 mm, Neigung bei schrägem Einbau 15° oder 30°. Tragkraft pro Ladefläche 80 kg. 4 Lenkrollen mit TPE-ESD-Bereifung (thermoplastisches Elastomer) elektrisch leitfähig. Naben mit Präzisions-Rillenkugellager. 2 Stück mit Feststeller, gemäß EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).

## Technische Details:



<b>Gesamttragkraft (kg)</b>	250
<b>Ladeflächenlänge (mm)</b>	410
<b>Ladeflächenbreite (mm)</b>	610
<b>Etagenhöhen (mm)</b>	238, 538, 838
<b>Tragkraft Etage (kg)</b>	80
<b>Gesamtlänge (mm)</b>	525
<b>Gesamtbreite (mm)</b>	666
<b>Gesamthöhe (mm)</b>	1101
<b>Bereifung</b>	TPE-ESD
<b>Radgröße (mm)</b>	125 x 32
<b>Gewicht (kg)</b>	31
<b>Ursprungsland</b>	Deutschland
<b>Garantie (Jahre)</b>	10
<b>Zolltarifnummer</b>	87168000
<b>GTIN</b>	4017976493800