

Artikeldatenblatt

Art.-Nr.: 9390 ESD-Eurokastenwagen



Transportgeräte



Elektrisch leitfähige Ausführung (ESD = Electrostatic Discharge). Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, elektrisch leitfähig, pulverbeschichtet schiefergrau RAL 7015. Schraubkonstruktion. 3 Etagenrahmen für je 2 Eurokästen 600 x 400 mm, variabel einschraubbar, Raster 50 mm, Neigung bei schrägem Einbau 15° oder 30°. Tragkraft pro Ladefläche 80 kg. 4 Lenkrollen mit TPE-ESD-Bereifung (thermoplastisches Elastomer) elektrisch leitfähig. Naben mit Präzisions-Rillenkugellager. 2 Stück mit Feststeller, gemäß EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).

Technische Details:



| | |
|-------------------------------|---------------|
| Gesamttragkraft (kg) | 250 |
| Ladeflächenlänge (mm) | 820 |
| Ladeflächenbreite (mm) | 610 |
| Etagenhöhen (mm) | 238, 538, 838 |
| Tragkraft Etage (kg) | 80 |
| Gesamtlänge (mm) | 935 |
| Gesamtbreite (mm) | 666 |
| Gesamthöhe (mm) | 1101 |
| Bereifung | TPE-ESD |
| Radgröße (mm) | 125 x 32 |
| Gewicht (kg) | 38 |
| Ursprungsland | Deutschland |
| Garantie (Jahre) | 10 |
| Zolltarifnummer | 87168000 |
| GTIN | 4017976493909 |