


Transportgeräte

Artikeldatenblatt

Art.-Nr.: B1331V Stapelkarre



Stahlrohr-Stapelkarre mit Stahlblechschaufel, stabile Schweißkonstruktion, pulverbeschichtet blau RAL 5007. Sicherheitsgriffe. Stahlblechschaufel anschraubbar und dadurch austauschbar. Mit auswechselbaren Kunststoff-Gleitkufen. Räder mit Vollgummibereifung, auf Kunststoff-Felgen, Naben mit Rollenlagerung. Bügel oben und Querstreben durchgebogen. Für den sicheren Transport von runden Gütern, wie Rollen, Kannen, Eimern usw. Zerlegte Anlieferung.

Technische Details:



Gesamttragkraft (kg)	300
Schaufelbreite (mm)	480
Schaufeltiefe (mm)	300
Gesamtbreite (mm)	580
Gesamttiefe (mm)	677
Gesamthöhe (mm)	1300
Bereifung	Vollgummi
Radgröße (mm)	260 x 56
Gewicht (kg)	20
Ursprungsland	Deutschland
Garantie (Jahre)	10
Zolltarifnummer	87168000
GTIN	4017976313313