



## Transportgeräte

# Artikeldatenblatt

Art.-Nr.: B1345L Stuhlkarre



Stuhlkarre zum Transport von gestapelten Stühlen. Kombination aus Stapelkarren B1325L und einem Traggestell aus Stahlrohr. Dieses wird mittels Schellen mit der Karre verschraubt. Nach dem Lösen von 2 Schrauben stufenlos höhenverstellbar. Die Tragrohre sind mit einem Schutzschlauch überzogen. Stabile Schweißkonstruktion, pulverbeschichtet, blau RAL 5007. Bügel oben und Querstreben durchgebogen. Für den sicheren Transport von runden Gütern, wie Rollen, Kannen, Eimern usw. Sicherheitsgriffe. Räder mit Luft-Bereifung auf Kunststoff-Felgen, Naben mit Rollenlagerung. Tragarmlänge 500 mm, Tragbreite 320 mm, Tragkraft 70 kg.

## Technische Details:



<b>Gesamttragkraft (kg)</b>	300
<b>Schaufelbreite (mm)</b>	320
<b>Schaufeltiefe (mm)</b>	250
<b>Gesamtbreite (mm)</b>	580
<b>Gesamttiefe (mm)</b>	862
<b>Gesamthöhe (mm)</b>	1300
<b>Bereifung</b>	Luft
<b>Radgröße (mm)</b>	260 x 85
<b>Ausführung</b>	für Stühle
<b>Hinweis</b>	Tragkraft Traggestell: 70 kg
<b>Gewicht (kg)</b>	16
<b>Ursprungsland</b>	Deutschland
<b>Garantie (Jahre)</b>	10
<b>Zolltarifnummer</b>	87168000
<b>GTIN</b>	4017976613451