


Transportgeräte

Artikeldatenblatt

Art.-Nr.: B9331V ESD-Stapelkarre



ESD-Stapelkarre mit Stahlblechschaufel, stabile Schweißkonstruktion, elektrisch leitfähig pulverbeschichtet, schiefergrau RAL 7015. ESD-Sicherheitsgriffe. Stahlblechschaufel verschraubt und dadurch austauschbar. Räder mit ESD-Vollgummibereifung, auf Kunststoff-Felgen, Naben mit Rollenlagerung. Bügel oben und Querstreben durchgebogen. Für den sicheren Transport auch von runden Gütern.



Technische Details:

Gesamttragkraft (kg)	300
Schaufelbreite (mm)	480
Schaufeltiefe (mm)	300
Gesamtbreite (mm)	580
Gesamttiefe (mm)	623
Gesamthöhe (mm)	1300
Bereifung	Vollgummi-ESD
Radgröße (mm)	260 x 56
Gewicht (kg)	20
Ursprungsland	Deutschland
Garantie (Jahre)	10
Zolltarifnummer	87168000
GTIN	4017976193311