



Transportgeräte

Artikeldatenblatt

Art.-Nr.: E8123ETAW Einlegekasten

Aus tragfähigen, biegesteifen Sandwich-Platten, Oberfläche Buchendekor. Tragkraft pro Einlegekasten 120 kg. Kastenhöhe 60 mm. Mehr- oder Minderpreis.



Technische Details:



Gesamttragkraft (kg)	120
Ladeflächenlänge (mm)	1200
Ladeflächenbreite (mm)	800
Gesamtlänge (mm)	1200
Gesamtbreite (mm)	800
Gesamthöhe (mm)	60
Farbe	Buchendekor
Gewicht (kg)	14,2
Ursprungsland	Deutschland
Garantie (Jahre)	10
Zolltarifnummer	44219910
GTIN	4017976081236