

Artikeldatenblatt

Art.-Nr.: E9303ETAW ESD-Einlegeboden



Transportgeräte

Aus elektrisch leitfähiger Holzwerkstoffplatte nach DIN 68765, hellgrau. Mehr- oder Minderpreis.



Technische Details:



Gesamttragkraft (kg)	50
Ladeflächenlänge (mm)	1200
Ladeflächenbreite (mm)	800
Gesamtlänge (mm)	1200
Gesamtbreite (mm)	800
Gesamthöhe (mm)	42
Farbe	hellgrau
Gewicht (kg)	14,4
Ursprungsland	Deutschland
Garantie (Jahre)	10
Zolltarifnummer	44219999
GTIN	4017976293035