

CK 640 GORE BOA SF

SICHERHEITSSTIEFEL NACH EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO

GRÖSSEN: 38 - 47 (240 - 307) | WEITEN: NB, XB (S, XXB)



Ausgestattet mit



GORE-TEX
Performance Comfort
Footwear

S3 SCHUTZKLASSE S3
nach EN ISO 20345

STEITZ FLEX-ZONE®
Laufsohle mit Flexionszone

TEXTILER DURCHTRITTSCHUTZ
hochflexibler, metallfreier
Durchtrittschutz

DGUV 191 EINLAGENVERSORGUNG
baumustergeprüft nach
DGUV Regel 112-191

BOA® FIT SYSTEM
for a fast, effortless, precision fit.

ORIGINAL STEITZ MEHRWEITENSYSTEM
4 verschiedene Weiten je Schuhlänge

KOMPOSIT-ZEHENSCHUTZ
Zehenschutzkappe, metallfrei,
aus Komposit-Verbundstoffen

ESD
Schutz vor elektrostatischer Entladung

GORE-TEX
Membransystem, wasserdicht
und hoch atmungsaktiv

AUSSTATTUNG

- + GORE-TEX Membran
- + Geschmeidiges, hydrophobiertes Glattleder kombiniert mit atmungsaktiven Textileinsätzen
- + BOA® Fit System
- + Geschlossene Lasche

- + Verstärkter, abriebfester Spitzenschutz
- + Gut sichtbare Sicherheitsreflektoren
- + Durchgängige, austauschbare Komfort-Fußbettelinlage ERGO-SOFT ESD mit zusätzlich dämpfender Wirkung und exzellenter Feuchtigkeitsaufnahme

LAUFSoHLE

Perbunan CK ESD, grau-schwarz

- + Laufsohle mit 3 mm Profil
- + Stark rutschhemmend auch auf glatten, nassen und öligen Böden
- + Hohe Schnittfestigkeit und mechanische Beanspruchbarkeit
- + Flexionszone mit Drehpunkt
- + Breite Auftrittsfläche
- + Gute Säuren- und Laugenbeständigkeit
- + Hitzebeständig bis ca. 220 °C, kurzfristig hitzebeständig bis ca. 300 °C



DÄMPFUNG

Universelle Dämpfung

Durch die weich geschäumte Zwischensohle wird eine vollflächige Dämpfung erreicht. Zusätzlich sorgt die austauschbare Komfort-Fußbettelinlage für ein angenehm weiches Fußbett.

