

ESD CK 4 PERBUNAN SF

SICHERHEITSHALBSTIEFEL NACH EN ISO 20345:2011 S3 SRC

GRÖSSEN: 36 - 47 (225 - 307) | WEITEN: NB, XB (S, XXB)



S3 SCHUTZKLASSE S3
nach EN ISO 20345

STEITZ FLEX-ZONE®
Laufsohle mit Flexionszone

TEXTILER DURCHTRITTSCHUTZ
hochflexibler, metallfreier
Durchtrittschutz

ESD
Schutz vor elektrostatischer Entladung

ORIGINAL STEITZ MEHRWEITENSYSTEM
4 verschiedene Weiten je Schuhlänge

KOMPOSIT-ZEHENSCHUTZ
Zehenschutzkappe, metallfrei,
aus Komposit-Verbundstoffen

METALLFREI

INLAGENVERSORGUNG
baumustergeprüft nach
DGUV Regel 112:191

AUSSTATTUNG

- + Weiches Nubukleder
- + Geschlossene Lasche
- + Verstärkter, abriebfester Spitzenschutz
- + Gepolsterte Bordüre für mehr Komfort
- + Funktionsfutter aus atmungsaktivem Textil und Mikrofaser
- + Durchgängige, austauschbare Komfort-Fußbetteneinlage ERGO-SOFT ESD mit zusätzlich dämpfender Wirkung und exzellenter Feuchtigkeitsaufnahme

LAUFSOHL

Perbunan CK ESD, grau-blau

- + Laufsohle mit 3,6 mm Profil
- + Gewichtsreduzierter Sohlenaufbau mit tailliertem Gelenkbereich
- + Flexionszone mit Drehpunkt
- + Dämpfende Struktur im Fersenbereich
- + Sehr gute Abriebfestigkeit und Rutschhemmung
- + Hitzebeständig bis ca. 220 °C



DÄMPFUNG

Universelle Dämpfung

Durch die weich geschäumte Zwischensohle wird eine vollflächige Dämpfung erreicht. Zusätzlich sorgt die austauschbare Komfort-Fußbetteneinlage für ein angenehm weiches Fußbett.

