

VX 7380 PERBUNAN S3

GIESSERSTIEFEL NACH EN ISO 20349:2010 WG P SRC WRU FO HRO HI-1

GRÖSSEN: 38 - 48/49 (240 - 315) | WEITEN: NB, XB (S, XXB)



S3 SCHUTZKLASSE S3
nach EN ISO 20345

SECURA VARIO® SYSTEM
belastungsangepasste
Fersendämpfung

ST STAHL-ZEHENSCHUTZ
Zehenschutzkappe aus Stahl

ESD
Schutz vor elektrostatischer Entladung

DGUV 191 EINLAGENVERSORGUNG
baumustergeprüft nach
DGUV Regel 112-191

4 ORIGINAL STEITZ MEHRWEITENSYSTEM
4 verschiedene Weiten je Schuhlänge

STEITZ FLEX-ZONE®
Laufsohle mit Flexionszone

ST STAHLZWISCHENSOHLE
durchtrittsichere Stahlzwischensohle

ESD ECHTLEDER-BRANDSOHLE

AUSSTATTUNG

- + Geschmeidiges, pflegeleichtes Oberleder
- + Klettverschluss
- + Feuerfestes NOMEX® Garn
- + Geschlossene Lasche

- + Anschmiegsames, weiches Futter aus echtem Leder
- + Durchgängige, austauschbare Komfort-Fußbetteneinlage ERGO-SOFT ESD mit zusätzlich dämpfender Wirkung und exzellenter Feuchtigkeitsaufnahme

LAUF SOHLE

Perbunan VX ESD, anthrazit

- + Laufsohle mit 3,8 mm Profil
- + Flexionszone mit Drehpunkt
- + Hohe Schnittfestigkeit und mechanische Beanspruchbarkeit
- + Breite Auftrittsfläche
- + Sehr gute Abriebfestigkeit und Rutschhemmung
- + Hitzebeständig bis ca. 220 °C



DÄMPFUNG

SECURA VARIO® Fersendämpfung

Die individuelle, gewichts- und belastungsangepasste Fersendämpfung sorgt für eine effektive Reduzierung der Druckbelastung. Rücken und Gelenke werden geschont, Ermüdung nachweislich signifikant verringert.

-  über 105 kg
-  bis 105 kg
-  bis 91 kg
-  bis 79 kg
-  bis 57 kg



Geprüft und empfohlen vom Forum:
Gesunder Rücken - besser leben e.V. und dem
Bundesverband deutscher Rückenschulen (BdR) e.V.

Weitere Infos bei:
AGR e.V. - Stader Str. 6 - 27432 Bremervörde
Tel. 04761/92 63 580 - www.agr-ev.de

