

Kontaktloser Spannungsprüfer

testo 745

Filter für hochfrequente Störsignale

Einstellbare Empfindlichkeit

Optische und akustische Anzeige

Wasser- und staubdicht nach IP67

Messstellenbeleuchtung



Der kontaktlose Spannungsprüfer testo 745 mit einem Spannungsmessbereich bis 1000 V AC eignet sich besonders für die schnelle Erstüberprüfung einer mutmaßlichen Fehlerquelle. Wenn Wechselspannung festgestellt wird, warnt das testo 745 mit einem deutlichen optischen und akustischen Signal.

Um die Verlässlichkeit zu erhöhen, verfügt der Spannungsprüfer über einen Filter für hochfrequente Störsignale und ist zudem wasser- und staubdicht nach IP67.

Technische Daten / Zubehör

testo 745

testo 745, kontaktloser Spannungsprüfer
inkl. Batterien

Best.-Nr. 0590 7450



Technische Daten

Spannungsprüfung	12 ... 1000 V AC
Messstellenbeleuchtung	✓
Messkategorie	CAT IV 600 V CAT III 1000 V
Schutzart	IP67
Betriebstemperatur	-10 ... +50 °C
Lagertemperatur	-15 ... +60 °C
Abmessung	155 x 25 x 23 mm (L x B x H)
Gewicht	63 g
Zulassungen	CSA, CE
Normen	EN 61326-1, EN 61010-1

1980 1513 15/ltr/lr/01_2022

Zubehör

Best.-Nr.

ISO-Kalibrier-Zertifikat Spannungsprüfer	0520 0750	
DAkkS-Kalibrier-Zertifikat Spannungsprüfer	0520 0751	

Änderungen, auch technischer Art, vorbehalten.

Testo SE & Co. KGaA
Celsiusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt
Telefon +49 7653 681-700
Telefax +49 7653 681-701
vertrieb@testo.de

Servicecenter Lenzkirch
Kolumban-Kayser-Straße 17, 79853 Lenzkirch
Kaufmännische Hotline: 07653-681-600
Klima-Hotline: 07653-681-610
Rauchgas-Hotline: 07653-681-620
Software-Hotline: 07653-681-630

www.testo.de