

KERN FGE 10K-3

KERN

Präzise Design-Küchenwaage für Küche, Kantine, Gastronomie



Abmessungen komplett montiert (B×T×H)	272×250×22 mm
Abmessungen Wägefläche (B×T)	272×205 mm
Abmessungen Wägefläche	272×205 mm
Material Gehäuse	ABS Kunststoff
Material Wägeplatte	Glas
Fußschrauben drehbar	✓

Funktionen

Anzahl Tasten für Bedienung	1
Auto-Off Intervall(e) im Batterie-/ Akkubetrieb	120 sec
Tarierfunktion	manuell (mehrmalig)
Toleranzwägung - Signalart	akustisch optisch

Energieversorgung

mitgeliefertes Steckernetzteil	Batterie
Batterie	3×1.5 V AAA
Batterie Betriebsdauer	25 h

Umgebungsbedingungen

Luftfeuchtigkeit Umgebung [Min]	0 %
Luftfeuchtigkeit Umgebung [Max]	80 %

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Versandart	Paketdienst
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	315×315×30 mm
Nettogewicht ca.	0,50 kg
Bruttogewicht ca.	0,70 kg
UN-Nummer (Gefahrgut)	ERRO

Dienstleistungen

Artikelnummer für Justage auf Aufstellungsort	961-248
Artikelnummer für DAKS-Kalibrierung	963-128
Artikelnummer für Konformitätszertifikat	969-517

Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Industriewaagen
Produktgruppe	Food (Küche/Edelstahl/ IP65...68-Schutz)

Messsystem

Ablesbarkeit [d]	1 g
Wägebereich [Max]	15000 g
Außer mittige Belastung bei 1/3 [Max]	35 g
Mindestgewicht [Min]	5 g
Reproduzierbarkeit	20 g
Linearität	± 75 g
Wägesystem	Dehnungsmessstreifen
Auflösung	15.000
Einheiten	g oz ml lb:oz
Voreingestellte Einheit	g
Einschwingzeit	2 s
Anwärmzeit	1 s
Justiermöglichkeiten	Justierung mit externem Gewicht

Zulassung

CE Zeichen	✓
------------	---

Display

Display Ziffernhöhe	22 mm
Display Größe	79×25 mm

Bauform

Abmessungen Gehäuse (B×T×H)	272×250×22 mm
-----------------------------	---------------

KERN FGE 10K-3



Präzise Design-Küchenwaage für Küche, Kantine, Gastronomie

Piktogramme

STANDARD



OPTION

