

KERN FGE 5K-3

KERN

Präzise Design-Küchenwaage für Küche, Kantine, Gastronomie



Bauform

Abmessungen Gehäuse (B×T×H)	152×230×15 mm
Abmessungen komplett montiert (B×T×H)	152×230×15 mm
Abmessungen Wägefläche (B×T)	152×230 mm
Abmessungen Wägefläche	152×230 mm
Material Gehäuse	ABS Kunststoff
Material Wägeplatte	Acryl
Fußschrauben drehbar	✓

Funktionen

Anzahl Tasten für Bedienung	2
Auto-Off Intervall(e) im Batterie-/ Akkubetrieb	120 sec
Tarierfunktion	manuell (mehrmalig)
Toleranzwägung - Signalart	akustisch optisch

Energieversorgung

mitgeliefertes Steckernetzteil	Batterie
Batterie	2×CR2032
Batterie Betriebsdauer	13 h

Umgebungsbedingungen

Luftfeuchtigkeit Umgebung [Min]	0 %
Luftfeuchtigkeit Umgebung [Max]	80 %

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Versandart	Paketdienst
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	230×180×35 mm
Nettogewicht ca.	0,35 kg
Bruttogewicht ca.	0,50 kg
UN-Nummer (Gefahrgut)	3091

Dienstleistungen

Artikelnummer für Justage auf Aufstellungsort	961-247
Artikelnummer für DAkKS-Kalibrierung	963-127
Artikelnummer für Konformitätszertifikat	969-517

Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Industriewaagen
Produktgruppe	Food (Küche/Edelstahl/ IP65...68-Schutz)

Messsystem

Ablesbarkeit [d]	1 g
Wägebereich [Max]	5000 g
Außer mittige Belastung bei 1/3 [Max]	20 g
Mindestgewicht [Min]	5 g
Reproduzierbarkeit	15 g
Linearität	± 15 g
Wägesystem	Dehnungsmessstreifen
Auflösung	5.000
Einheiten	g ml lb:oz fl.oz
Voreingestellte Einheit	g
Einschwingzeit	2 s
Anwärmzeit	1 s
Justiermöglichkeiten	Justierung mit externem Gewicht

Zulassung

CE Zeichen	✓
------------	---

Display

Display Ziffernhöhe	18 mm
Display Größe	58×24,5 mm
Display Hinterleuchtung	ja

KERN FGE 5K-3



Präzise Design-Küchenwaage für Küche, Kantine, Gastronomie

Piktogramme

STANDARD



OPTION

