

KERN MPI 200K-1

KERN

Personenwaage mit besonders großer und flacher Wägeplatte für leichtes Betreten und maximale Sicherheit



Material Gehäuse	Kunststoff
Material Displaygehäuse	Kunststoff
Material Wägeplatte	Kunststoff

Funktionen

Auto-Off Intervall(e) im Batterie-/ Akkubetrieb	15 sec
Tarierfunktion	keine

Energieversorgung

mitgeliefertes Steckernetzteil	Batterie
Batterie	4×1,5 V AAA
Batterie Betriebsdauer	20 h

Umgebungsbedingungen

Luftfeuchtigkeit Umgebung [Max]	80 %
Umgebungstemperatur [Min] (°C)	-10 °C
Umgebungstemperatur [Max] (°C)	40 °C

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Versandart	Paketdienst
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	510×420×83 mm
Nettogewicht ca.	3,2 kg
Bruttogewicht ca.	3,6 kg
Versandgewicht	3,6 kg

Dienstleistungen

Artikelnummer für Justage auf Aufstellungsort	961-249
Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung	963-129
Artikelnummer für Konformitätszertifikat	969-517

Piktogramme

STANDARD



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Medizinwaagen
Produktgruppe	Personenwaagen

Messsystem

Ablesbarkeit [d]	100 g
Wägebereich [Max]	200 kg
Außermittigte Belastung bei 1/3 [Max]	1 kg
Reproduzierbarkeit	0,3 kg
Linearität	± 0,8 kg
Wägesystem	Dehnungsmessstreifen
Auflösung	2.000
Einheiten	kg lb
Voreingestellte Einheit	kg
Anwärmzeit	10 min
Justiermöglichkeiten	Justierung mit externem Gewicht

Zulassung

CE Zeichen	✓
------------	---

Display

Display Ziffernhöhe	30 mm
Sprachen des Benutzerinterfaces	Symbolsprache

Bauform

Abmessungen Wägeplattform (B×T×H)	433×370×34,5 mm
Abmessungen komplett montiert (B×T×H)	434×370×35 mm
Abmessungen Wägefläche (B×T)	430×370 mm
Abmessungen Wägefläche	430×370 mm