

KERN OZO 55 1

Stereomikroskop Binokular

KERN



Sehfeld [Min]	3,3 mm
Sehfeld [Max]	28,75 mm
Drehmomentregulierung	✓
Fokussierungsmechanik	Grobtrieb

Energieversorgung

mitgeliefertes Steckernetzteil	kein Netzteil keine Batterie
--------------------------------	------------------------------

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Versandart	Paketdienst
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	385×370×330 mm
Nettogewicht ca.	3,6 kg
Bruttogewicht ca.	4,8 kg

Piktogramme

STANDARD



Kategorie

Marke	Optics
Produktkategorie	Mikroskope
Produktgruppe	Stereomikroskope

Zulassung

CE Zeichen	✓
------------	---

Bauform

Abmessungen (B×T×H)	330×285×440 mm
Kontrastverfahren	Hellfeld Dunkelfeld (Option)
Optisches System	Greenough
Tubus Art	Binokular
Tubus Neigungswinkel	35°
Pupillenabstand [Max]	76 mm
Dioptrienausgleich [Max]	6
Dioptrienausgleich	beidseitig
Dioptrienausgleich [Min]	-6
Tubus 360°-Rotation	✓
Pupillenabstand [Min]	52 mm

Okular

Okular Feldweite	HSWF
Okular Vergrößerung	10 x
Okular Durchmesser	30 mm
Okular Sehfeld	23 mm
Objektive Vergrößerung	0,8 x - 7 x

Fokussierung

Zoom [Min]	0,8 x
Zoom [Max]	7 x