

KERN SXS 30K-2L



Edelstahl-Plattformwaage mit Edelstahl-IP68-Auswertegerät



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Industriewaagen
Produktgruppe	Food (Küche/Edelstahl/ IP65...68-Schutz)

Messsystem

Wägesystem	Dehnungsmessstreifen
Wägebereich [Max]	30 kg
Ablesbarkeit (g)	2 g
Auflösung	15.000
Reproduzierbarkeit	0,0005 kg
Linearität	± 0,006 kg
außermittigte Belastung bei 1/3 Max	0,0005 kg
Empfohlenes Justiergewicht	15 kg (M1)
Einschwingzeit	2 s
Anwärmzeit	30 min

Eichtechnische Daten

CE Zeichen	✓
------------	---

Bauform

Wägefläche (rechteckig)	500×400 mm
weighingAreaMkt	500×400 mm
Abmessungen Wägeplattform	500×400×123 mm
Abmessungen Anzeigegerät (BxTxH)	232×150×80 mm
Fußschrauben drehbar	✓
Libelle	✓
Wandhalterung	✓
Terminal Kabel-Länge	2,5 m

Max. erlaubte Terminal Kabel-Länge	20 m
------------------------------------	------

Material Lastzelle(n)	rostfreier Stahl
-----------------------	------------------

Display

Displayart	LCD
Display Ziffernhöhe - Groß	55 mm
Display - Hinterleuchtung	ja

Zählen

Kleinstes Teilgewicht beim Stückzählen - unter Laborbedingungen	500 mg
---	--------

Kleinstes Teilgewicht beim Stückzählen - unter Normalbedingungen	5 g
--	-----

Zählauflösung (unter Laborbedingungen)	60.000
---	--------

Referenzstückzahl	10, 20, 50, 100, 200
-------------------	----------------------

Funktionen

IP-Schutz (Komplettgerät)	kein IP-Schutz
---------------------------	----------------

PreTare-Funktion	✓
------------------	---

Tierwägung / Zappelfilter	✓
---------------------------	---

Toleranzwägung	✓
----------------	---

Zählfunktion	✓
--------------	---

Auto-Off (Batterie)	1-9min
---------------------	--------

Tarierfunktion	manual (multi)
----------------	----------------

Anzahl Tasten für Bedienung	7
-----------------------------	---

IP-Schutz - Anzeige	IP68
---------------------	------

IP-Schutz - Lastzelle	IP68
-----------------------	------

IP-Schutz - Plattform	kein IP-Schutz
-----------------------	----------------

Energieversorgung

mitgeliefertes Netzteil	Netzteil
-------------------------	----------

Netzteil / Adapter für Länder im Lieferumfang	EURO
--	------

Eingangsspannung Netzteil / max. Strom	220 V - 240 V AC, 50 Hz
---	-------------------------

Eingangsspannung Gerät / max. Strom	~220V - 240V AC; 50 Hz
--	------------------------

Akku Betriebsdauer - Hinterleuchtung aus	80 h
---	------

Akku Betriebsdauer - Hinterleuchtung an	40 h
--	------

Akku-Ladezeit	12 h
---------------	------

KERN SXS 30K-2L



Edelstahl-Plattformwaage mit Edelstahl-IP68-Auswertegerät

Umgebungsbedingungen

Luftfeuchte Umgebung (min)	0 %
Luftfeuchte Umgebung (max)	80 %
Umgebungstemperatur (min)	-10 °C
Umgebungstemperatur (max)	40 °C

Verpackung & Versand

Lieferzeit Gesamt	1 d
-------------------	-----

Dienstleistungen (optional)

DAkkS-Kalibrierung Artikelnummer	963-128
Artikelnr. Justage auf Aufstellungsort	961-248

Piktogramme

STANDARD



OPTION



FACTORY

