

KERN TGD 50-3C

KERN

Kompakte Taschenkaratwaage für präzises Wiegen von Schmuck und Edelsteinen



Display

Display Ziffernhöhe	20 mm
Display Größe	75×36 mm
Display Segmente	6
Display Hinterleuchtung	ja
Sprachen des Benutzerinterfaces	Symbolsprache

Bauform

Abmessungen Gehäuse (B×T×H)	96×149×36 mm
Abmessungen Wägefläche (Ø)	65 mm
Abmessungen Wägefläche	65 mm
Material Gehäuse	Kunststoff
Material Wägeplatte	Edelstahl
Material Plattform	Kunststoff
Material Windschutz	Kunststoff
Fußschrauben drehbar	✓
Libelle	✓

Funktionen

Anzahl Tasten für Bedienung	4
Auto-Off Intervall(e) im Batterie-/ Akkubetrieb	5 min
Tarierfunktion	manuell (mehrmalig)
Zählfunktion	✓
Unterflurwägung	Keine

Energieversorgung

mitgeliefertes Steckernetzteil	Batterie
Batterie	4×1.5 V AAA
Batterie Betriebsdauer	150 h

Umgebungsbedingungen

Luftfeuchtigkeit Umgebung [Min]	15 %
Luftfeuchtigkeit Umgebung [Max]	80 %
Umgebungstemperatur [Min] (°C)	5 °C
Umgebungstemperatur [Max] (°C)	35 °C

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Versandart	Paketdienst
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	205×139×68 mm
Nettogewicht ca.	0,20 kg
Bruttogewicht ca.	0,45 kg
Versandgewicht	0,443 kg

Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Laborwaagen
Produktgruppe	Taschenwaagen

Messsystem

Ablesbarkeit [d]	0,001 g
Ablesbarkeit Karat [d] (ct)	0,005 ct
Wägebereich [Max]	50 g
Mindestgewicht [Min] (ct)	0,1 ct
Wägebereich [Max] in Karat	250 ct
Außer mittige Belastung bei 1/3 [Max]	0,005 g
Mindestgewicht [Min]	0,02 g
Reproduzierbarkeit	0,003 g
Linearität	± 0,003 g
Wägesystem	Dehnungsmessstreifen
Auflösung	50.000
Tarierbereich	50 g
Einheiten	g gn dwt ozt ct oz
Voreingestellte Einheit	g
Einschwingzeit	3 s
Anwärmzeit	120 min
Justiermöglichkeiten	Justierung mit externem Gewicht
Empfohlenes Justiergewicht	50 g (F2)
Mögliche Justierpunkte	50 g

Zulassung

CE Zeichen	✓
------------	---

KERN TGD 50-3C



Kompakte Taschenkaratwaage für präzises Wiegen von Schmuck und Edelsteinen

Dienstleistungen

Artikelnummer für Justage auf Aufstellungsort	961-247
Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung	963-127
Artikelnummer für Konformitätszertifikat	969-517

Piktogramme

STANDARD



OPTION

