



Transportgeräte

Artikeldatenblatt

Art.-Nr.: 4433 Plattenwagen



Plattenwagen aus Stahlrohr- und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007. Plattform Holzwerkstoffplatten mit aufgeklebtem Feinriefengummi. Rutschhemmend und schonend für empfindliche Transportgüter. Aufbau Stahlrohr-Konstruktion verschraubt. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, 200 x 40 mm, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Anlagehöhe: 1050 mm, Haltebügelhöhe: 300 mm.

Technische Details:



Gesamttragkraft (kg)	600
Ladeflächenlänge (mm)	1270
Ladeflächenbreite (mm)	535
Ladeflächenhöhe (mm)	271
Gesamtlänge (mm)	1270
Gesamtbreite (mm)	810
Gesamthöhe (mm)	1321
Bereifung	TPE
Radgröße (mm)	200 x 40
Hinweis	Anlagehöhe: 1050 mm, Haltebügelhöhe 300 mm
Gewicht (kg)	43
Ursprungsland	Deutschland
Garantie (Jahre)	10
Zolltarifnummer	87168000
GTIN	4017976844336