

Artikeldatenblatt

Art.-Nr.: 5793 Kastenwagen



Transportgeräte



Kastenwagen in Winkelstahl-Konstruktion mit Rohrschiebegriff, pulverbeschichtet. Stirnwände, Längswand und Dach mit verzinktem Stahlblech 1 mm stark verkleidet. Doppel-Flügel Tür aus Winkelstahl mit Füllungen aus bruchfestem und transparenten Kunststoff. Mit Treibriegelverschluss, Schwenkhebel und eingebautem Zylinderschloss. 1 fester und 4 lose Böden (im Raster von 100 mm verstellbar). Böden aus tragfähigen, biegesteifen Sandwichplatten, Oberfläche Buchendekor. Tragkraft pro Einlegeboden 90 kg. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Räder mit TPE-Bereifung (thermoplastisches Elastomer), Naben mit Präzisions-Rillen-Kugellager. Höchster Komfort: Sehr geringer Anfahr-, Roll- und Schwenkwiderstand. Geräuscharmer Lauf auf ebenen Böden. Reifen nicht

Technische Details:



Gesamttragkraft (kg)	750
Ladeflächenlänge (mm)	1200
Ladeflächenbreite (mm)	780
Etagenhöhen (mm)	292, 582, 882, 1182, 1482
Tragkraft Etage (kg)	90
Gesamtlänge (mm)	1370
Gesamtbreite (mm)	845
Gesamthöhe (mm)	1792
Bereifung	TPE
Radgröße (mm)	200 x 40
Ausführung	transparenter Kunststoff mit Treibriegelverschluss
Gewicht (kg)	177
Ursprungsland	Deutschland
Garantie (Jahre)	10
Zolltarifnummer	87168000
GTIN	4017976957937