


Transportgeräte

Artikeldatenblatt

Art.-Nr.: A1325P Alu-Stapelkarre



Aus Aluminiumrohr mit Aluminiumschaufel, sehr leicht und handlich. Sauber verschweißt und "naturbelassen", Alublechschaufel anschraubbar und dadurch austauschbar. Mit pannensicherer PU-Bereifung auf Kunststoff-Felgen, Naben mit Rollenlagerung. Bügel oben und Querstreben durchgebogen. Für den sicheren Transport von runden Gütern, wie Rollen, Kannen, Eimern usw.

Technische Details:



Gesamttragkraft (kg)	200
Schaufelbreite (mm)	320
Schaufeltiefe (mm)	250
Gesamtbreite (mm)	590
Gesamttiefe (mm)	609
Gesamthöhe (mm)	1300
Bereifung	PU-Vollmaterial
Radgröße (mm)	260 x 85
Gewicht (kg)	9,7
Ursprungsland	Deutschland
Garantie (Jahre)	10
Zolltarifnummer	87168000
GTIN	4017976294988