

Artikeldatenblatt

Art.-Nr.: B1335P Stuhlkarre



Transportgeräte



Stuhlkarre zum Transport von gestapelten Stühlen. Kombination aus Stapelkarre B1325P und einem Traggestell aus Stahlrohr. Das Traggestell ist mit einem Handgriff an der Karre einhängbar, stufenlos höhenverstellbar und selbsthemmend. Die Karre ist jederzeit für andere Transporte einsetzbar. Das Traggestell kann in Ruhestellung an den Holmen eingehängt werden. Die Fixierung erfolgt durch Klettband. Tragarmlänge 500 mm, Tragbreite 250 mm, Tragkraft 70 kg. Stabile Schweißkonstruktion, pulverbeschichtet blau RAL 5007. Bügel oben und Querstreben durchgebogen. Für den sicheren Transport von runden Gütern, wie Rollen, Kannen, Eimern usw. fetra Sicherheitsgriffe. Räder mit pannensicherer PU-Bereifung auf Kunststoff-Felgen, Naben mit

Technische Details:



Gesamttragkraft (kg)	300
Schaufelbreite (mm)	320
Schaufeltiefe (mm)	250
Gesamtbreite (mm)	580
Gesamttiefe (mm)	884
Gesamthöhe (mm)	1300
Bereifung	PU-Vollmaterial
Radgröße (mm)	260 x 85
Ausführung	für Stühle
Hinweis	Tragkraft Traggestell: 70 kg
Gewicht (kg)	16,7
Ursprungsland	Deutschland
Garantie (Jahre)	10
Zolltarifnummer	87168000
GTIN	4017976131221