



Transportgeräte

Artikeldatenblatt

Art.-Nr.: B1345P Stuhlkarre



Stuhlkarre zum Transport von gestapelten Stühlen. Kombination aus Stapelkarren B1325P und einem Traggestell aus Stahlrohr. Dieses wird mittels Schellen mit der Karre verschraubt. Nach dem Lösen von 2 Schrauben stufenlos höhenverstellbar. Die Tragrohre sind mit einem Schutzschlauch überzogen. Stabile Schweißkonstruktion, pulverbeschichtet, blau RAL 5007. Bügel oben und Querstreben durchgebogen. Für den sicheren Transport von runden Gütern, wie Rollen, Kannen, Eimern usw. Sicherheitsgriffe. Räder mit PU-Bereifung auf Kunststoff-Felgen, Naben mit Rollenlagerung. Tragarmlänge 500 mm, Tragbreite 320 mm, Tragkraft 70 kg.

Technische Details:



Gesamttragkraft (kg)	300
Schaufelbreite (mm)	320
Schaufeltiefe (mm)	250
Gesamtbreite (mm)	580
Gesamttiefe (mm)	862
Gesamthöhe (mm)	1300
Bereifung	PU-Vollmaterial
Radgröße (mm)	260 x 85
Ausführung	für Stühle
Hinweis	Tragkraft Traggestell: 70 kg
Gewicht (kg)	16,7
Ursprungsland	Deutschland
Garantie (Jahre)	10
Zolltarifnummer	87168000
GTIN	4017976131238