



Doppelseitiges Klebeband 9628FL

Produktinformation

November 2013

Ersetzt: 04.2010

Produktbeschreibung	3M™ Doppelseitiges Klebeband 9628FL hat einen Zwischenträger aus Polyesterfolie, der beidseitig mit einem Acrylatklebstoff mit hoher Anfangsklebkraft beschichtet ist.
Eigenschaften	Sehr gute Haftung auch auf niederenergetischen Untergründen, z.B. Polyethylen, Polypropylen und pulverbeschichteten Lacken.
Produktaufbau/Konstruktion	

Dicke (ASTM D-3652)	
Klebefilm	0,05 mm
Schutzpapier	0,05 mm
Gesamt	0,10 mm
Schutzpapier	Transparentes Polyester
Farbe	Transparent
Klebstofftyp	Acrylat
Klebstoffträger	Polyester
Trägerdicke	0,013 mm

Leistungsmerkmale

Schälkraft auf Edelstahl 180° Abzugswinkel bei Raumtemperatur, 72 Std. Verweilzeit, Abzugsgeschwindigkeit 300 mm/Min ASTM D-3330	30 N/25 mm
Schälkraft auf Polypropylen 180° Abzugswinkel bei Raumtemperatur, 72 Std. Verweilzeit, Abzugsgeschwindigkeit 300 mm/Min ASTM D-3330	24 N/25 mm
Schälkraft auf LDPE 180° Abzugswinkel bei Raumtemperatur, 72 Std. Verweilzeit, Abzugsgeschwindigkeit 300 mm/Min ASTM D-3330	15 N/25 mm
Schälkraft auf HDPE 180° Abzugswinkel bei Raumtemperatur, 72 Std. Verweilzeit, Abzugsgeschwindigkeit 300 mm/Min ASTM D-3330	17 N/25 mm
Temperatur Max. (Minuten/Stunden) Max. (Tage/Wochen)	180 °C 95 °C
Statische Scherkraft ASTM 3654 modifiziert – 1 kg Gewicht mehr als 10.000 Min. auf Edelstahl bei 3,23 cm ² Überlappung bei 22 °C	> 10.000 Min.
Beständigkeit gegen Wasser	Sehr gut
Lösungsmittelbeständigkeit	Sehr gut

Die angegebenen Werte sind typische Werte. Sie sind nicht für Spezifikationen geeignet.

Lagerung	Lagerung von 3M™Doppelseitigem Klebeband 9628 FL bei 21°C oder kühl halten, um maximale Haltbarkeit zu erzielen.
Lagerbeständigkeit//Haltbarkeit	Das Produkt hat eine Haltbarkeit von 12 Monaten ab Versand bei 3M, wenn es im Originalkarton bei 21°C / 50% relativer Luftfeuchte gelagert wird.
Wichtiger Hinweis	Die vorstehenden Angaben stellen unsere gegenwärtigen Erfahrungswerte dar. Es obliegt dem Besteller, vor Verwendung des Produktes selbst zu prüfen, ob es sich, auch im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse, für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Alle Fragen einer Gewährleistung und Haftung, einschließlich der Gewährleistungsfrist für dieses Produkt, regeln sich nach unseren jeweils gültigen Allgemeinen Verkaufsbedingungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.

3M ist eine eingetragene Marke der 3M Company.



**Industrie-Klebebänder, Klebstoffe
und Kennzeichnungssysteme**

3M Deutschland GmbH
Carl-Schurz-Straße 1
41453 Neuss
Tel. +49 (0) 2131 14-3330
Fax +49 (0) 2131 14-3200
E- E-Mail: kleben.de@mmm.com
www.3M-klebtechnik.de

3M (Schweiz) GmbH
Eggstrasse 93
8803 Rüschlikon
Tel. +41 (0) 44 724-9121
Fax +41 (0) 44 724-9014
E-Mail: kleben.ch@mmm.com
www.3M.com/ch/kleben

3M Österreich GmbH
Kranichberggasse 4
1120 Wien
Tel. +43 (0) 186 686-495
Fax +43 (0) 188 686-10495 E-Mail:
E-Mail: kleben-at@mmm.com
www.3M.com/at/kleben