



Scotch® Klebeband 8915

Hochleistungs- Filamentklebeband

Produkt-Information

3/2006

Beschreibung

Scotch® Klebeband 8915 ist ein Hochleistungs-Filamentklebeband mit einem Trägermaterial aus ScotchPro™ Polypropylen mit einer zusätzlichen Glasfaserverstärkung. Der speziell formulierte Klebstoff aus synthetischem Kautschuk (lösemittelfrei) weist sowohl eine hohe Haftung auf einer Vielfalt von Untergründen, als auch eine rückstandsfreie Entfernbarkeit auf. (Eigene Tests unter gegebenen Prozessbedingungen und Materialien **sind unbedingt erforderlich**).

Anwendungen

#8915 kann mit den Handabrollern H-130, H-131, H-133, H-10 verarbeitet werden. Es wird hauptsächlich zum Bündeln bzw. Zusammenhalten von Gegenständen zu Transportzwecken, etwa zum Bündeln von Röhren und Metallstäben um diese fest zusammenzuhalten oder zum Sichern von Teilen beim Transport, wie Einsätzen in Elektroherden, Kühlschränken, Mikrowellenherden etc.

Klebeband Merkmale*	8915
Klebstoff	Synthetischer Kautschuk (lösemittelfrei)
Trägermaterial	ScotchPro™ Polypropylenfilm
Verstärkung	Glasfasern
Farbe	Transparent, blau
Gesamtdicke	150µm (0,150mm) ASTM D 3652
Kern-Innendurchmesser	76,2mm (3'')
Schälkraft auf Stahl	6,5 N/cm ASTM D 3330
Reißkraft	298 N/cm ASTM D 3759
Reißdehnung	3,0% ASTM D 3759

Lieferdaten	8915
Rollenlänge (m) Standard	Bitte an den Kundenservice wenden
Rollenbreite (mm)	Bitte an den Kundenservice wenden

Lagerung

An einem trockenen, sauberen Ort, unverarbeitet, 12 Monate nach Eingang bei Kunden im Originalkarton bei 18- 21°C Lagertemperatur und 40 bis 50% relativer Luftfeuchtigkeit. Ware nach Eingangsalter verarbeiten.

* Wichtiger Hinweis:

Die vorstehenden Angaben stellen unsere gegenwärtigen Erfahrungswerte dar und sind nicht in Spezifikationen zu übernehmen. Prüfen Sie bitte selbst vor Verwendung unseres Produktes, ob es sich auch im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse, für den von Ihnen vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Alle Fragen einer Gewährleistung und Haftung für dieses Produkt regeln sich nach unseren jeweils gültigen Verkaufsbedingungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.

3M ist ein Warenzeichen der Firma 3M

3M Deutschland GmbH

Industrie-Klebebänder,
Klebstoffe und Spezialprodukte

Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss
Telefon 0 21 31 / 14 26 25
Telefax 0 21 31 / 14 38 17
www.3M-Klebertechnik.de
email: kleben.de@mmm.com

Gedruckt auf chlorfrei gebleichtem Papier