



Scotch® Klebeband 895

Hochleistungs-Spezial- Filamentklebeband

Produkt-Information

3/2006

Beschreibung

Scotch® Klebeband 895 ist ein leistungsstarkes, transparentes Verpackungsklebeband mit einem Trägermaterial aus Polypropylen und einem synthetischem Kautschukklebstoff (lösemittelfrei). Die durchgehenden Glasfaserfäden geben dem Klebeband seine hohe Reißfestigkeit. Der transparente ScotchPro™ BOPP Träger sorgt für ausgezeichnete Abriebfestigkeit und Widerstandsfähigkeit gegen Abnutzung. Der Klebstoff basiert auf einer speziellen Formel, die für ausgewogene Hafteigenschaften sorgt, d.h. er verbindet eine hohe Anfangshaftung mit einer guten Langzeitklebkraft.

Anwendungen

Einsatz mit einer Vielzahl von Applikationsgeräten z.B. manuellen Handabrollern und auch automatischen L-Clip Applikatoren möglich. Die Aufbringung ist bei Raumtemperatur am geeignetsten. Bei niedrigeren Temperaturen (0°C) wird der Klebstoff fester. Typische Anwendungen finden sich im Verpackungs-, Lagerungs- und Transportbereich.

Klebeband Merkmale*	895
Klebstoff	Synthesekautschukklebstoff (lösemittelfrei)
Trägermaterial	ScotchPro™ biaxial orientierter Polypropylenfilm
Verstärkung	Glasfasern
Farbe	Transparent
Gesamtdicke	150µm (0,150mm) ASTM D 3652
Kern-Innendurchmesser	76,2mm (3'')
Schälkraft auf Stahl	6,0 N/cm ASTM D 3330
Reißkraft	525 N/cm ASTM D 3759
Reißdehnung	4,5% ASTM D 3759

Lieferdaten	895
Rollenlänge (m) Standard	Bitte an den Kundenservice wenden
Rollenbreite (mm)	Bitte an den Kundenservice wenden

Lagerung

An einem trockenen, sauberen Ort, unverarbeitet, 12 Monate nach Eingang bei Kunden im Originalkarton bei 18- 21°C Lagertemperatur und 40 bis 50% relativer Luftfeuchtigkeit. Ware nach Eingangsalter verarbeiten.

* Wichtiger Hinweis:

Die vorstehenden Angaben stellen unsere gegenwärtigen Erfahrungswerte dar und sind nicht in Spezifikationen zu übernehmen. Prüfen Sie bitte selbst vor Verwendung unseres Produktes, ob es sich auch im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse, für den von Ihnen vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Alle Fragen einer Gewährleistung und Haftung für dieses Produkt regeln sich nach unseren jeweils gültigen Verkaufsbedingungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.

3M ist ein Warenzeichen der Firma 3M

3M Deutschland GmbH

Industrie-Klebebänder,
Klebstoffe und Spezialprodukte

Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss
Telefon 0 21 31 / 14 26 25
Telefax 0 21 31 / 14 38 17
www.3M-Klebetchnik.de
email: kleben.de@mmm.com

Gedruckt auf chlorfrei gebleichtem Papier