



Scotch™ Klebeband 389

Wasserdichtes farbiges Gewebeband

Produkt-Information

5/2004

Beschreibung

Scotch™ Klebeband 389 ist ein in neun verschiedenen Farben erhältliches, engmaschiges, polyethylenbeschichtetes Gewebeband, das sich für eine Vielzahl von Anwendungen in der Industrie eignet. Neben der sehr hohen Dauerhaltekraft und dem guten Anpassungsvermögen ist dieses Klebeband von Hand abreißbar.

Anwendungen

Scotch™ Klebeband 389 kann zum Maskieren, Kennzeichnen, Bündeln, Verstärken und Reparieren, Verkleben und Spleißen von Teppichböden, sowie zum Abdichten von Fugen und Klimakanälen verwendet werden. Die Temperaturbeständigkeit liegt bei 70°C über eine Stunde.

Vorteile

Beständiges Verformungsverhalten, leichtes Abreißen von Hand, gute Wasserbeständigkeit, hohe Bruchdehnung, erhältlich in vielen Farben, sehr gute Soforthaftung, gute Dauerhaltekraft, sehr gute Klebkraft auf einer Vielzahl von Oberflächen.

Nutzen

Leichtes Maskieren in Kurven, leichte Handhabung, in Verbindung mit Feuchtigkeit zu verwenden, hohe Festigkeit, guter Kontrast auf den verschiedenen Oberflächen, klebt sofort, kein Ablösen von der Oberfläche, universell einsetzbar.

Klebeband Merkmale*	389
Klebstoff	vernetzter Gummi-Harz-Klebstoff
Trägermaterial	Polyethylenbeschichteter Träger
Dicke (mm)	0,260 mm AFERA 4006
Farbe	schwarz, braun, rot, weiß, silber, oliv, gelb, dunkel- und hellblau
Klebkraft zu Stahl	22,5 N/25 mm AFERA 4001
Reißfestigkeit:	200 N/25 mm AFERA 4004
Dehnung:	6% AFERA 4005
Temperaturbeständigkeit:	70°C

Gute Resultate können bei Anwendung des Scotch™ Klebebandes 389 bei unterschiedlichen Temperaturen/ Verweilzeiten auf verschiedenen Oberflächen erreicht werden. Tests sollten durchgeführt werden, um die Leistung des Scotch™ Klebebandes 389 in ihrem individuellen Prozess zu bestimmen.

Lieferdaten	389
Rollenlänge (m) Standard	50
Rollenbreite (mm)	auf Anfrage

Lagerung

Das Klebeband ist an einem sauberen und trockenen Ort aufzubewahren. Eine Temperatur von 21°C bei einer Luftfeuchtigkeit von 50% ermöglicht die längste Haltbarkeit.

*** Wichtiger Hinweis:**

Die vorstehenden Angaben stellen unsere gegenwärtigen Erfahrungswerte dar und sind nicht in Spezifikationen zu übernehmen. Prüfen Sie bitte selbst vor Verwendung unseres Produktes, ob es sich auch im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse, für den von Ihnen vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Alle Fragen einer Gewährleistung und Haftung für dieses Produkt bestimmen sich nach unseren jeweiligen kaufvertraglichen Regelungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.

3M und Scotch sind Marken der 3M Company.



3M Deutschland GmbH
Industrie-Klebebänder,
Klebstoffe und Kennzeichnungssysteme

Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss
Telefon 0 21 31 / 14 33 30
Telefax 0 21 31 / 14 38 17
www.3M-Klebetchnik.de
email: kleben.de@mmm.com