

# 3M™ First Base™ Plus Anstoßkappe

## Technisches Datenblatt



### Beschreibung

Die Anstoßkappen der 3M™ First Base™ Plus Serie bieten Mitarbeiterschutz in zahlreichen Anwendungen mit geringem Risiko.

Die Produktreihe umfasst eine Auswahl verschiedener Farben und Schirmlängen, um den jeweiligen Anforderungen gerecht zu werden.

Das Haltesystem besteht aus einem zweiteiligen, einstellbaren Band – der eine Teil ist ein schwarzes Gewebeband und der andere eine schwarze elastische Schlaufe.

Der Sitz der Kappen kann mithilfe eines schwarzen Kunststoffschiebers, welcher beide Teile verbindet, angepasst werden.

### Merkmale

- ▶ Erhältlich in verschiedenen Farben und Schirmlängen von 25 mm (Mikro), 55 mm (Verkürzt) oder 70 mm (Standard)
- ▶ Erhältlich in verschiedenen Farben und Schirmlängen von 25 mm (Mikro), 55 mm (Verkürzt) oder 70 mm (Standard)
- ▶ Flexibles Schalendesign aus widerstandsfähigem ABS-Kunststoff
- ▶ Die Ausformung über den Ohren verbessert die Kompatibilität mit anderer PSA
- ▶ Maschinenwaschbares Kappenmaterial
- ▶ CE-zertifiziert nach EN 812:2012
- ▶ Schützt den Kopf vor Stößen und Platzwunden
- ▶ Darf nicht für Anwendungen eingesetzt werden, in denen ein Industrieschutzhelm vorgeschrieben ist
- ▶ Kopfgröße 52–65 cm

### Anwendungen

First Base Plus Anstoßkappen bieten Schutz vor den Auswirkungen von Schlägen des Kopfes gegen harte, feststehende Gegenstände, die Platzwunden oder andere oberflächliche Verletzungen verursachen können. Anstoßkappen sind nicht für den Schutz vor den Auswirkungen von herabstürzenden oder heruntergeworfenen Gegenständen oder hängenden Lasten geeignet. Sie bieten nicht denselben Schutzgrad wie Industrieschutzhelme gemäß EN 397:2012.

Anstoßkappen im Baseballstil werden üblicherweise in den folgenden Bereichen eingesetzt: Herstellung und Wartung in der Luft- und Raumfahrt, Automobil- und Anlagenwartung, Transport und Logistik; für Handwerker, die in Umgebungen ohne Gefahr durch herabstürzende Gegenstände arbeiten, sowie in staatlichen Einrichtungen wie der Polizei.

### Verfügbar in:

- ▶ Schwarz
- ▶ Marineblau
- ▶ Königsblau
- ▶ Grau



## Technische Daten

Gewicht	180g /ABS
Schalenmaterial	70% Baumwolle 30% Nylon
Gewebeposition	Seite
Schweißband	56,5 % Polyester, 43,5 % mineralische Materialien
Schaum	Ethylen-Vinylacetat (EVA)
Einstellband	Elastisch
Anpassbare Schnalle	POM (Polyacetal)
Schirm­längen	25mm (Mikro-Schirm) 55mm (Verkürzter Schirm) 70mm (Standard-Schirm)

## Wartung/Reinigung

Alle Materialien der First Base Plus Modelle sind waschbar. Bitte halten Sie die folgenden Waschanleitungen bei der Reinigung der First Base Plus Modelle ein.



## Bestellinformationen

Code	Beschreibung	Modellnummer
HC22NB FB+ NB (20)	3M™ First Base™ Plus Anstoßkappe Marineblau mit Standard-Schirm (70 mm), 2014278	7100206561
HC22NB/RP FB+ NB (20)	3M™ First Base™ Plus Anstoßkappe Marineblau mit verkürztem Schirm (55 mm), 2014280	7100206582
HC22NB/MP FB+ MP NB (20)	3M™ First Base™ Plus Anstoßkappe Marineblau mit Mikro-Schirm (25 mm), 2018529	7100206581
HC22GY FB+ GREY (20)	3M™ First Base™ Plus Anstoßkappe Grau mit Standard-Schirm (70 mm), 2014298	7100206560
HC22GY/RP FB+ RP GRY (20)	3M™ First Base™ Plus Anstoßkappe Grau mit verkürztem Schirm (55 mm), 2014300	7100206559
HC22GY/MP FB+ MP GRY (20)	3M™ First Base™ Plus Anstoßkappe Grau mit Mikro-Schirm (25 mm), 2018550	7100207096
HC22BLK/RP FB+ BLK (20)	3M™ First Base™ Plus Anstoßkappe Grau mit Mikro-Schirm (25 mm), 2018550	7100206562
HC22BLK FB+ BLK (20)	3M™ First Base™ Plus Anstoßkappe Schwarz mit Standard-Schirm (70 mm), 2014282	7100206586
HC22RB FB+ RYBL (20)	3M™ First Base™ Plus Anstoßkappe Königsblau mit Standard-Schirm (70 mm), 2014286	7100206593
HC22RB/RP FB+ RP RYBL (20)	3M™ First Base™ Plus Anstoßkappe Königsblau mit Standard-Schirm (70 mm), 2014286	7100208068

3M Deutschland GmbH  
Carl-Schurz-Straße 1  
41453 Neuss  
Telefon +49 (0) 2131 14 26 04  
E-Mail arbeitsschutz.de@mmm.com  
Web www.3Marbeitsschutz.de

3M Österreich GmbH  
Kranichberggasse 4  
1120 Wien  
Telefon +43 (0) 1 86 686 291  
E-Mail arbeitsschutz-at@mmm.com  
Web www.3Marbeitsschutz.at

3M (Schweiz) GmbH  
Eggstrasse 93  
8803 Rüschlikon  
Telefon +41 (0) 44 724 91 21  
E-Mail arbeitsschutz-ch@mmm.com  
Web www.3Marbeitsschutz.ch

Bitte recyceln. Gedruckt in  
Deutschland. © 3M 2020. Alle  
Rechte vorbehalten. 3M und First  
Base sind Marken der 3M Company.  
J467323



## Kennzeichnungen und Lebensdauer einer Anstoßkappe

Je nach Nutzung und Verschleiß sollte eine Anstoßkappe alle 2 bis 5 Jahre nach Erwerb ausgetauscht werden. Bei rauen Bedingungen und/oder Nutzung sollte eine Anstoßkappe früher ausgetauscht werden

Um eine optimale Funktion sicherzustellen, müssen alle Teile einer Anstoßkappe ordnungsgemäß gelagert, gewartet und gereinigt werden und frei von Mängeln sein. 3M empfiehlt, die Kappe bei täglichem Gebrauch und insbesondere bei der Nutzung im Außenbereich nach zwei Jahren zu entsorgen.

Unter bestimmten extremen Bedingungen kann die Alterung sogar in einem kürzeren Zeitraum eintreten. Für den Einsatz im Innenbereich oder bei gelegentlicher Nutzung rechnen wir mit einer Lebensdauer von bis zu 5 Jahren.

Die Kennzeichnungen auf Anstoßkappen sind eine Anforderung für die Zertifizierung. Sie weisen Nutzer auf den vorgesehenen Zweck hin. Die Kappe ist mit sehr wichtigen Informationen versehen, die in die Schale eingestanzt sind. Sie sollten sich mit der Bedeutung dieser Kennzeichnung vertraut machen.

In der Mitte der Prägung finden Sie das Jahr mit einem Richtungspfeil, der auf den Monat des Herstellungsjahrs der Anstoßkappe verweist.