



min. 62
max. 65,5

Spannzange / collet ER20 DIN6499
Spannbereich / clamping range: 1,0 - 13,0

Gewindebohrzange / tapping collet
ET-1-20 M2-M6

Doppelverzahnung Lizenz Traub
double tooth system licence Traub

Hakenschlüssel
mit Zapfen
Hook wrench
with fixed pin
DIN1810 B 40x42

Copyright **EWS Tool Technologies**
Weitergabe und Vervielfaeltigung dieser Unterlage,
Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht
gestattet, soweit nicht ausdrecklich zugestanden.
Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

Bemerkung - Note	Technische Daten - technical data M1 / M2 = 24 / 12 Nm n1 / n2 = 6000 / 12000 1/min i (N1:N2) = 1:2	Benennung - Title Radial Bohr und Fräskopf <i>Radial drilling and milling head</i>	name	date	Technische Aenderungen vorbehalten! Subject to technical modifications!	Nr. 60.2520G200RLI1V	DIN A3
			drawing	Seeh			
			Weigele GmbH & Co. KG Maybachstr. 1 D-73066 UHINGEN Tel. +49(0)7161/93040-10		File: D-EWS-079014-.idw		Blatt - page 1 (1)