



Spannzange / collet ER32 DIN6499  
 Spannbereich / clamping range: 2,0 - 20,0

Gewindebohrzange / tapping collet  
 ET-1-32 M5-M12

Copyright **EWS Tool Technologies**  
 Weitergabe und Vervielfaeltigung dieser Unterlage,  
 Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht  
 gestattet, soweit nicht ausdrecklich zugestanden.  
 Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

Bemerkung - Note  	Technische Daten - technical data M1 / M2 = 50 / 50 Nm n1 / n2 = 6000 / 6000 1/min i (N1:N2) = 1:1	Benennung - Title <b>Radial Bohr und Fräskopf</b> <i>Radial drilling and milling head</i>	<table border="1"> <tr> <th>name</th> <th>date</th> </tr> <tr> <td>drawing</td> <td>19.03.2007</td> </tr> </table>	name	date	drawing	19.03.2007	Technische Aenderungen vorbehalten! Subject to technical modifications! Nr. <b>60.4032LB15L</b> MNR: 122756 IDENT: D-EWS-011468 - Blatt - page 1 (1)
name	date							
drawing	19.03.2007							

