



W-Verzahnung Lizenz Index-Werke
W-tooth system licence Index-Corporation

Doppelverzahnung Lizenz Traub
double tooth system licence Traub

Spannzange / collet ER25 DIN6499
 Spannbereich / clamping range: 1,0 - 16,0

Copyright **EWS Tool Technologies**
 Weitergabe und Vervielfaeltigung dieser Unterlage,
 Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht
 gestattet, soweit nicht ausdruuecklich zugestanden.
 Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

Bemerkung - Note Nicht ohne Kuehlmittel betreiben! <i>Not for use without coolant-fluid!</i>	Technische Daten - technical data M1 / M2 = 25 / 25 Nm n1 / n2 = 8000 / 8000 1/min i (N1:N2) = 1:1 pmax = 70 bar	Benennung - Title Radial Bohr und Fräskopf <i>Radial drilling and milling head</i>	name date	Technische Aenderungen vorbehalten! <i>Subject to technical modifications!</i>	
			drawing 08.01.2007		
			EWS Weigele GmbH & Co. KG Maybachstr. 1 D-73066 Uhingen Tel. +49(0)7161/93040-100	MNR: 128987 IDENT: D-EWS-007543 A Blatt - page 1 (1)	DIN A3