




Spannzange / collet ER25 DIN6499
 Spannungsbereich / clamping range: 1,0 - 16,0

Gewindebohrzange / tapping collet
 ET-1-25 M3-M10

Copyright **EWS Tool Technologies**
 Weitergabe und Vervielfältigung dieser Unterlage,
 Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht
 gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden.
 Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

Bemerkung - Note	Technische Daten - technical data Weight = [kg]	Benennung - Title Spannzangenaufnahme Collet chuck holder	 EWS <small>Tool Technologies</small> <small>EWS Weigle GmbH & Co. KG Maybachstr. 1 D-73066 UHINGEN www.ews-tools.de</small>	Technische Änderungen vorbehalten! Subject to technical modifications! IDENT: D-EWS-051667	 REV: -/- MNR. 135941	
			Nr. - No. 31.4025			