



Spannzange / collet ER25 DIN6499  
 Spannereich / clamping range: 1,0 - 16,0

Gewindebohrzange / tapping collet  
 ET-1-25 M3-M12

Hakenschlüssel  
 mit Zapfen  
 Hook wrench  
 with fixed pin  
 DIN1810 B 40x42

Spannzangenschlüssel  
 Clamping wrench  
 DIN 225

Copyright **EWS Tool Technologies**  
 Weitergabe und Vervielfaeltigung dieser Unterlage,  
 Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht  
 gestattet, soweit nicht ausdrecklich zugestanden.  
 Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

Bemerkung - Note

Technische Daten - technical data  
 Weight = 5.011 [kg]  
 Torque max. (M1/M2) = 32 / 32 [Nm]  
 Speed max. (n1/n2) = 6000 / 6000 [1/min]  
 Gear ratio (i)=n1:n2 = 1:1

Benennung - Title  
 Radial Bohr und Fräskopf  
 Radial drilling and milling head

**EWS**  
 Tool Technologies  
 EWS Weigele GmbH & Co. KG  
 Maybachstr. 1  
 D-73066 Uhingen  
 www.ews-tools.de

Nr. - No.  
 60.4025NZ

Technische Aenderungen vorbehalten!  
 Subject to technical modifications!  
 IDENT: DEWS093779  
 REV: -/E  
 MNR.  
 141134

