


Hakenschlüssel  
mit Nase  
Hook wrench with  
nose end  
DIN1810 A 40x42






Spannzangenschlüssel  
Clamping wrench  
225

Spannzange / collet ER25 DIN6499  
Spannbereich / clamping range: 1,0 - 16,0

Gewindebohrzange / tapping collet  
ET-1-25 M3-M10

Copyright **EWS Tool Technologies**  
Weitergabe und Vervielfältigung dieser Unterlage,  
Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht  
gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden.  
Zuwendungen verpflichten zu Schadenersatz.

Bemerkung - Note	Technische Daten - technical data Weight = 3.633 [kg] Torque max. (M1/M2) = 32 / 32 [Nm] Speed max. (n1/n2) = 6000 / 6000 [1/min] Gear ratio (i)=n1:n2 = 1:1	Benennung - Title Radial Bohr und Fräskopf Radial drilling and milling head	 EWS Weigele GmbH & Co. KG Maybachstr. 1 D-73066 Uhingen www.ews-tools.de Nr. - No. 60.4525BND1809	Technische Aenderungen vorbehalten! Subject to technical modifications! IDENT: DEWS098688 MNR. 143614	 REV: -/B 
------------------	--	---	---	---	--